



자료 시트

특징	값
깊이	42 mm
높이	267 mm
길이	337 mm
최대 전면 패널 두께	4 mm
사용자 메모리	64 Mbyte
사용자 LED 개수	1
Real-time clock	예
이벤트 리스트	1,024
Recipe 메모리	32 Kilobyte
알람	1,024
Real-time clock 편차	130 s / 월
색상의 수	64 k
시스템 LED의 수	4
디스플레이	TFT 칼라
디스플레이 속성	Touchscreen
디스플레이 사이즈	13,3"
예비 배터리	리튬 배터리, 충전 가능
작동 전압 범위 DC	18 ... 30 V
디스플레이 해상도	WXGA, 1280x800 Pixel
공칭 동작 전압 DC	24 V
공칭 작동 전압에서 전류 소모	1,4 A
CE 심볼 (declaration of conformity 참조 )	EU-EMV 가이드라인에 대응
보관 온도	-20 ... 70 °C
상대 공기 습도	5 - 85 % 비-응결
보호 등급	IP65 전면, IP20 후면
주변 온도	0 ... 50 °C
인증	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
제품 중량	2,500 g
AUX 인터페이스	Sub-D 9-핀 플러그 소켓
프린터 인터페이스	RS232 Sub-D 플러그 소켓 9-핀
PC 인터페이스	RS232 Sub-D 플러그 소켓 9-핀
프로그래밍 인터페이스	9,6 - 38,4 kBd
PLC 인터페이스	9-핀 RS232 RS485 플러그

특징	값
	Sub-D
USB 인터페이스	예
Ethernet 인터페이스	RJ45 10/100 MBd
마운팅 형태	전면 패널 설치
재질 사항	RoHS 에 승인
프로그래밍 소프트웨어	FED 디자이너 6.10 또는 그 이상