



공압 밸브 VUWG-L10-T32U-M-M5

Part Number: 574252

FESTO



자료 시트

특징	값
밸브 기능	2x3/2 열림, 단동 솔레노이드
액추에이터 형태	공압
밸브 사이즈	10 mm
표준 공칭 유량	125 l/min
작동 압력	-0.9 ... 10 bar
디자인 구조	피스톤 슬라이드
Reset 형태	기계 스프링
격자 치수	10.5 mm
배기 기능	유량 조절 가능
씰링 원리	소프트
조립 위치	어디든
수동 작동	없음
파일럿 형태	직접
유량 방향	전환 가능
중복	포지티브 오버랩
파일럿 압력	3 ... 10 bar
진공에 대한 적합성	예
Off 스위칭 시간	7 ms
On 스위칭 시간	6 ms
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-5 ... 50 °C
파일럿 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
주변 온도	-5 ... 60 °C
제품 중량	51 g
마운팅 형태	PR 매니폴드 상 관통 홀 포함 옵션
파일럿 공압 포트 12	M5
파일럿 공압 포트 14	M5
공압 연결구, 포트 1	M5
공압 연결구, 포트 2	M5
공압 연결구, 포트 3	M5
공압 연결구, 포트 4	M5
공압 연결구, 포트 5	M5
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	HNBR NBR
하우징 소재	알루미늄 아노다이징