


선형 갠트리 DHSL-25-2EGC120TB-DGEA40

Part Number: 574535

FESTO

[위의 FAX 요청하기 클릭](#)



자료 시트

특징	값
조립	1축 선형 갠트리 25
유효부하	0 ... 25 kg
드라이브 유닛, Z 축	DGEA-40
드라이브 시스템, Z 축	전기적 톱니 벨트 드라이브
중간 위치, Z 축	어디든
행정거리, Z 축	0 ... 1,000 mm
끝단 위치에서 반복정밀도, Z 축	± 0,05 mm
중간 위치에서 반복정밀도, Z 축	± 0,05 mm
드라이브 유닛, Y 축	2x EGC-120-TB
드라이브 시스템, Y 축	전기적 벨트 드라이브, 볼베어링 가이드 2x 포함
중간 위치, Y 축	어디든
행정거리, Y 축	0 ... 8,500 mm
끝단 위치에서 반복정밀도, Y 축	± 0,08 mm
중간 위치에서 반복정밀도, Y 축	± 0,08 mm