



베르누이 그립퍼 OGGB-100-G18-2-Q

Part Number: 574566

FESTO

힘력이 클 경우 부러지기 쉬우므로, 얇은 공작물을 운반하는 데 적합



자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
연결 위치	상단/측면
그립퍼 직경	100 mm
작동 압력	0 ... 6 bar
공칭 작동 압력	1 bar
공칭 작동 압력에서 공기 소모량	110 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 불가능
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
매체 온도	0 ... 60 °C
주변 온도	0 ... 60 °C
공칭 작동 전압에서의 소음도	65 dB(A)
공칭 작동 압력의 소음 레벨	78 dB(A)
공칭 작동 압력에서 유지력	6 N
공칭 작동 압력의 측면 힘	12 N
마운팅 형태	내부 (압) 나사산 포함
공압 연결구	G1/8
대체 연결	G1/8
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	전조 알루미늄 합금 아노다이징
스페이서 소재	NBR POM
제품 중량	210 g