


멀티핀 분배기 NEDU-L4R1-M8G3L-M12G8

Part Number: 574586

FESTO



자료 시트

특징	값
폭	24 mm
높이	23 mm
길이	87 mm
준비 상태 표시	녹색 LED
상태 표시	황색 LED
조립 위치	어디든
제품 중량	58 g
전기 연결 1	일자형 소켓, M8, 3-핀
전기 연결 2	일자형 플러그, M12, 8-핀
작동 전압 범위 DC	10 ... 30 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	3 A
슬롯 당 전류 송전량	2 A
보호 등급	IP68
주변 온도	-20 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
재질 사항	RoHS 에 승인
부식 방지 등급 KBK	3 - 부식 응력 수준 높음
하우징 소재	PBT-강화
하우징 색상	회색
실 소재	FPM
전기 접점 소재	니켈 및 금 도금
소켓 소재	다이어프램 밸브