



# DUO 케이블 NEDU-L2R1-M8G3-K-1L1-1L2-M8G4

Part Number: 574591

FESTO



## 자료 시트

특징	값
작동 전압 범위 AC	0 ... 60 V
서지 강도	1.5 kV
40°C에서 허용 가능 전류 부하	2 A
부식 방지 등급 KBK	1
보호 등급	IP67
주변 온도	-25 ... 85 °C
전기 연결 1	일자형 플러그, M8x1, 4-핀
전기 연결 2	일자형 소켓, 2xM8, 3-핀
케이블 직경	3.1 mm
케이블 길이	1 m
재질 사항	RoHS 에 승인
재질 정보, 소켓	PUR
하우징에 대한 재질 정보	PUR
크림프 콘넥터용 재질 정보	황동 금 도금