


버스 인터페이스  
CDPX-F-CO  
Part Number: 575301

FESTO



자료 시트

특징	값
깊이	24 mm
높이	91 mm
길이	41 mm
인증	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE 심볼 (declaration of conformity 참조 )	EU-EMV 가이드라인에 대응 EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보관 온도	-20 ... 70 °C
상대 공기 습도	5 - 85 % 비-응결
보호 등급	IP20
주변 온도	0 ... 50 °C
제품 중량	150 g
재질 사항	RoHS 에 승인
필드버스 인터페이스	CANopen
필드버스 인터페이스, 연결 기술	플러그 Sub-D 9-핀
필드버스 인터페이스, 전송 속도	9,6 kbit/s bis 1 Mbit/s