



시간 지연 밸브 VZO-3-PK-3

Part Number: 5754

FESTO

초기상태 닫힘, 2n 서브-베이스 바브 피팅 연결 ND 3 mm.
밸브에 추가 공압 탱크를 연결함으로써 더 오랜 지연 가능.



자료 시트

특징	값
공칭 사이즈	2 mm
액츄에이터 형태	공압
디자인 구조	스프링 복귀형 포펫 밸브
중복	언더랩
forced dynamisation 확인	최소 1주일에 한번 스위칭 주기
작동 압력	2.5 ... 8 bar
표준 공칭 유량	60 l/min
조절 가능 지연 시간	0.25 ... 5 s
Reset 용 중단 기간	>= 50 ms
반복 정확도, 시간 설정	± 0,5 s
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	운할 작동 불가능
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
파일럿 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	150 g
마운팅 형태	전면 판넬 설치 마운팅 프레임 위 옵션
공압 연결구	PK-3
하우징 소재	아연 다이캐스트