


**플러그**  
**NECU-M-S-A12G4-IS**  
 Part Number: 575719

FESTO



**자료 시트**

특징	값
표준에 기반	EN 61076-2-101
조립 위치	어디든
제품 중량	38 g
전기 연결	4-핀 케이지 클램프 터미널 M12x1 플러그 일자형
플러그 코딩	A
작동 전압 범위 DC	0 ... 30 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	4 A
허용 가능 케이블 직경	4 ... 8 mm
종단 단면	0.14 ... 0.5 mm <sup>2</sup>
보호 등급	IP65 IP67
주변 온도	-40 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
오염 등급	3
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
하우징 소재	아연 다이캐스트 니켈 도금
전기 접점 소재	청동 금 도금