


플러그
NECC-S1G9-C2-M
 Part Number: 576031

FESTO



자료 시트

특징	값
높이	39,4 mm
길이	58 mm
제품 중량	24 g
필드버스 인터페이스	Sub-D, 9-핀, 소켓
전기 연결	99 mA, 24 ms 까지 필드버스를 통해 규정된 텍스트로 파라미터화 시작
Baud rate	1 Mbit/s
허용가능 케이블 직경	8 mm
허용 가능 케이블 직경	8 mm
보호 등급	IP40
주변 온도	-20 ... 70 °C
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU 저전압 가이드라인에 대응
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음