


서브-베이스  
**VMPAC-AP-14-SP-2**  
 Part Number: 576577

FESTO



자료 시트

특징	값
폭	32.8 mm
길이	169 mm
격자 치수	26.8 mm
최대 밸브 연수	1
작동 압력	-0.9 ... 8 bar
파일럿 압력	3 ... 8 bar
부식 방지 등급 KBK	4 - 부식 응력 수준 매우 높음
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	160 g
공압 연결구, 포트 1	G1/4
공압 연결구, 포트 2	G1/4
공압 연결구, 포트 3	G1/4
공압 연결구, 포트 4	G1/4
공압 연결구, 포트 5	G1/4
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	PA-강화