


원터치 피팅
 NPQH-D-G38-S12-P10
 Part Number: 578368

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	표준
공칭 사이즈	10 mm
Screw-in 볼트부 씰링 타입	씰링 링
조립 위치	어디든
디자인	직선 형태
컨테이너 사이즈	10
디자인 구조	Push/Pull 원리
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 2 MPa
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 20 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 290 psi
작동 압력에 주의	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C
인증서 발행 부서	NSF C0523185
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
작동 및 파일로트 매체 확인	윤활 작동 가능
부식 방지 등급 KBK	3 - 부식 용력 수준 높음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
클린룸 등급	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
식품 안전	적합성 선언 참조 NSF/ANSI 169
주변 온도	0 ... 150 °C
공칭 조임 토크	9 Nm
공칭 조임 토크의 공차	± 20 %
제품 중량	23.8 g
마운팅 형태	External hexagon A/F 20
공압 연결구, 포트 1	수 나사산 G3/8
공압 연결구, 포트 2	Push-in sleeve diameter 12 mm
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	Brass, chemically nickel-plated
나사 씰 소재	FPM