

# Quick 콘넥터 CK-1/4-PK-4-KU

Part Number: 6256

FESTO

폴리머 디자인, 씰링 림 (Sealing Rim) 수 나사산



## 자료 시트

| 특징  | 값  |
|---|--|
| 공칭 사이즈  | 3.4 mm   |
| Screw-in 볼트부 씰링 타입                              | 씰링 면   |
| 조립 위치   | 어디든  |
| 디자인   | 직선 형태  |
| 컨테이너 사이즈  | 10   |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1 MPa   |
| 작동 압력 전체 온도 범위                                  | -0.95 ... 10 bar   |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 145 psi  |
| 작동 압력에 주의                                       | Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C                             |
| 작동 매체   | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>Water (liquid, free of ice) |
| 작동 및 파일럿 매체 확인                                  | 윤활 작동 가능   |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L  |
| 주변 온도   | -10 ... 60 °C  |
| 공칭 조임 토크  | 5.5 Nm   |
| 공칭 조임 토크의 공차                                    | ± 20 %   |
| 공압 연결구, 포트 1                                    | 수 나사산 G1/4   |
| 공압 연결구, 포트 2                                    | 외경 6mm 튜브용<br>너트 포함 바브드 커넥터 내경 4mm용                          |
| 유니언 너트 소재                                       | POM  |
| 나사산 플러그 소재                                      | POM  |
| 재질 사항   | RoHS 에 승인  |