

Quick 콘넥터 CK-3/8-PK-9-KU

Part Number: 6468

FESTO

폴리머 디자인, 씰링 림 (Sealing Rim) 수 나사산



자료 시트

| 특징 | 값 |
|---|--|
| 공칭 사이즈 | 8 mm |
| Screw-in 볼트부 씰링 타입 | 씰링 면 |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 디자인 | 직선 형태 |
| 컨테이너 사이즈 | 10 |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1 MPa |
| 작동 압력 전체 온도 범위 | -0.95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 145 psi |
| 작동 압력에 주의 | Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice) |
| 작동 및 파일럿 매체 확인 | 윤활 작동 가능 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 주변 온도 | -10 ... 60 °C |
| 공칭 조임 토크 | 7.5 Nm |
| 공칭 조임 토크의 공차 | ± 20 % |
| 공압 연결구, 포트 1 | 수 나사산 G3/8 |
| 공압 연결구, 포트 2 | 너트 포함 바브드 커넥터 내경 9mm용 |
| 유니언 너트 소재 | POM |
| 나사산 플러그 소재 | POM |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |