


압력 게이지 MA-63-0,25

Part Number: 7169

FESTO

표시 단위 bar 및 psi.



자료 시트

특징	값
표시 범위 [bar]	0 ... 0.25 bar
Display range	0 ... 3.6 psi
표준에 따름	DIN EN 837-3
압력 게이지의 공칭 사이즈	63
마운팅 형태	라인 설치
작동 매체	유체 매체 기체 매체
작동 압력	0 ... 0.25 bar
교체 부하 계수	0.9
연속 부하 계수	0.75
측정 정확도 등급	1,6
보호 등급	IP43
매체 온도	-20 ... 80 °C
주변 온도	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
연결 위치	후면 중앙
공압 연결구	G1/4
나사산 플러그 소재	황동
하우징 소재	강철
스크린 소재	PMMA
제품 중량	180 g
작동 및 파일럿 매체 확인	아세틸렌 없음 산소 없음