



선택 스위치 HW-6-38

Part Number: 7199

FESTO



자료 시트

특징	값
밸브 기능	8/6 복동 솔레노이드
표준 공칭 유량	180 l/min
작동 압력	0 ... 8 bar
파일럿 형태	직접
Total leakage	1 l/h
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
공칭 조임 토크	1.7 Nm
공칭 조임 토크의 공차	± 10 %
공압 연결구, 포트 1	M5
공압 연결구, 포트 2	M5