


# 분배기 블록 FR-4-1/4-C

Part Number: 7849

FESTO

압축 공기의 분배용.



## 자료 시트

특징	값
공칭 사이즈	11.5 mm
조립 위치	어디든
작동 압력 전체 온도 범위	0 ... 16 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일로트 매체 확인	운할 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 ... 80 °C
제품 중량	60 g
출력의 수량	3
공급 라인의 수량	1
공압 연결구, 포트 1	암 나사산 G1/4
공압 연결구, 포트 2	암 나사산 G1/4
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트