



압력 스위치 SPBA-P2R-G18-2P-M12-0,25X

Part Number: 8000210

FESTO



자료 시트

특징	값
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응 EU 머신 가이드라인에 대응
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
재질 사항	RoHS 에 승인
측정된 변수	상대 압력
측정 방법	박막 금속 필름 압력 센서
작동 압력 MPa	-0.1 ... 1 MPa
작동 압력	-1 ... 10 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일로트 매체 확인	유효 작동 가능
스위치 출력	2xPNP
스위칭 기능	고정 히스테리시스에서 Threshold 값
스위칭 부품 기능	Antivalent
스위치-On 점	0.25 bar
최대 스위치 온 지점	0.4 bar
최소 스위치 오프 포인트	0.05 bar
최대 출력 전류 DC	500 mA
회로 단락 보호	예
작동 전압 범위 DC	19.2 ... 30 V
극성 보호	모든 전기 연결용
전기 연결	4-핀 M12x1 플러그 EN 60947-5-2에 따름 원형 디자인
마운팅 형태	나사산
공압 연결구	G1/8
제품 중량	50 g
하우징 소재	고합금 강철, 부식방지
전기 연결구 소재	PBT
설정 사양	영구 설정
보호 등급	IP65
부식 방지 등급 KBK	4 - 부식 응력 수준 매우 높음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L