



자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

| 특징 | 값 |
|--|----------------------------------|
| 작업 행정거리 | 10 ... 200 mm |
| 피스톤 직경 | 32 mm |
| 조립 위치 | 수평 |
| 작동 모드 | 복동 |
| 디자인 구조 | 공압 선형 모듈 |
| 위치 감지 | 근접 센서용 |
| 작동 압력 | 1 ... 8 bar |
| 최대 속도 | 0.8 m/s |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 작동 및 파일럿 매체 확인 | 윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨) |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 보관 온도 | -20 ... 60 °C |
| 주변 온도 | 5 ... 45 °C |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 415 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 483 N |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |