


서브-베이스
VMPA14-IC-AP-1
 Part Number: 8023666

FESTO



자료 시트

특징	값
폭	24.4 mm
길이	107.3 mm
격자 치수	14.9 mm
작동 압력 MPa	0.3 ... 0.8 MPa
작동 압력	3 ... 8 bar
파일럿 압력 MPa	0.3 ... 0.8 MPa
파일럿 압력	3 ... 8 bar
인증	c UL us - Recognized (OL)
KC 마크	KC-EMV
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응 EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 용력 없음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	150 g
전기 연결	M8 플러그
서브-베이스에 대한 마운팅 방법	관통 홀 포함
공압 연결구, 포트 1	M7 G1/8
공압 연결구, 포트 2	M7 G1/8
공압 연결구, 포트 3	M7 G1/8
공압 연결구, 포트 4	M7 G1/8
공압 연결구, 포트 5	M7 G1/8
재질 사항	RoHS 에 승인
연결 플레이트 소재	알루미늄 다이캐스트