

타이 로드  
VMPAC-ZAS-245  
Part Number: 8025292

FESTO



자료 시트

특징	값
부식 방지 등급 KBK	4 - 부식 응력 수준 매우 높음
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-5 ... 50 °C
최대 죄임 토크	1.7 Nm
제품 중량	54 g
재질 사항	RoHS 예 승인
브라켓 소재	압력 증강 기능