


솔레노이드 코일 VACS-C-C1-7A

Part Number: 8025337

FESTO

Type C 연결 패턴, EN 175 301 에 따름, 48 V AC/50-60 Hz



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------|---|
| 조립 위치 | 어디든 |
| 표준에 따름 | IEC 61010-1 |
| 정격 사용 시간 | 100 % |
| 절연 등급 | H |
| 특성 코일 자료 | 48 V AC: 50/60 Hz, 픽업 전력 2.5 VA, 홀딩 전력 1.9 VA |
| 허용 가능 전압 파동 | +/- 10 % |
| 인증 | c UL us - Recognized (OL) |
| 제한 환경 및 매체 온도 | -10 - 50 °C |
| 부식 방지 등급 KBK | 2 - 부식 응력 수준 보통 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 매체 온도 | -10 ... 50 °C |
| 보호 등급 | IP65 |
| 주변 온도 | -10 ... 60 °C |
| 제품 중량 | 35.6 g |
| 전기 연결 | EN 175301-803에 따른 플러그 패턴 C타입 EN 175301-803 |
| 마운팅 형태 | 널링 너트 포함 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 하우징 소재 | PA 강철 |
| 솔레노이드 코일 소재 | 구리 강철 열가소성 |
| 와인딩 소재 | 구리 |