


# 유량 제어 VFFG-T-M5-12

Part Number: 8025714

FESTO

이 Type은 진공에 적합.



## 자료 시트

특징	값
밸브 기능	유량 조절 기능
마운팅 형태	나사산 포함
정방향 표준 공칭 유량	45.4 l/min
작동 압력	-0.9 ... 10 bar
주변 온도	-5 ... 60 °C
공칭 사이즈	1.2 mm
b 값	0.5
C 값	0.16 l/sbar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-20 ... 60 °C
제품 중량	0.5 g
재질 사항	RoHS 에 승인
중공 볼트 소재	PA