


**connector block**  
**VABM-B10-25E-G12-7**  
 Part Number: 8026248



**자료 시트**

특징	값
격자 치수	27.5 mm
조립 위치	어디든
최대 밸브 연수	7
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
제품 중량	2,412 g
마운팅 형태	관통 홀 포함
파일럿 공압 포트 12	G1/8
파일럿 공압 포트 14	G1/8
공압 연결구, 포트 1	G1/2
공압 연결구, 포트 3	G1/2
공압 연결구, 포트 5	G1/2
재질 사항	RoHS 에 승인
매니폴드 소재	전조 알루미늄 합금