


# 콘넥터 블록

## VABM-B10-25S-N38-9

Part Number: 8026277

FESTO



### 자료 시트

특징	값
격자 치수	27.5 mm
조립 위치	어디든
최대 밸브 연수	9
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
제품 중량	1,425 g
마운팅 형태	관통 홀 포함
공압 연결구, 포트 1	3/8 NPT
공압 연결구, 포트 3	3/8 NPT
공압 연결구, 포트 5	3/8 NPT
재질 사항	RoHS 에 승인
매니폴드 소재	전조 알루미늄 합금