


# 솔레노이드 코일

## VACN-N-K11-1-0.5-U4-M

Part Number: 8029146

FESTO

아마추어 시스템 FN용, 절연관 연결 라인, 24V DC, 캡슐.



### 자료 시트

특징	값
액추에이터 형태	전기적
조립 위치	어디든
정격 사용 시간	100 %
절연 등급	H
에나멜 배선 절연 등급	H
특성 코일 자료	24 V DC: 4.6 W
허용 가능 전압 파동	+/- 10 %
해양 등급(Maritime classification)p	인증서 확인
EU 국가외 폭발 방지 인증	Class I, Div. 1 (CA) Class I, Div. 1 (US) Class I, Div. 2 (CA) Class II, Div. 1 (CA) Class II, Div. 1 (US) Class III, Div. 1 (CA) Class III, Div. 1 (US) EPL Gb (US)
인증서 발행 부서	CSA 265489 DNV TAA000011J FM 3053936
폭발 점화 방지 타입 가스	AEx m II T4 Ex m II T4
방폭 주변 온도	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보호 등급	IP65
주변 온도	-20 ... 60 °C
제품 중량	207 g
전기 연결	케이블
케이블 길이	0.61 m
마운팅 형태	널링 너트 포함
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	플라스틱
	강철
와인딩 소재	구리