

리듀싱 니플  
NPFC-R-G34-G12-MF  
Part Number: 8030313

FESTO



자료 시트

| 특징              | 값                           |
|-----------------|-----------------------------|
| 나사산 피팅 소재       | 니켈 도금 황동                    |
| 컨테이너 사이즈        | 10                          |
| 작동 압력           | -0.95 ... 50 bar            |
| 작동 매체           | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [---] |
| 부식 방지 등급 KBK    | 1 - 부식 응력 수준 낮음             |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L           |
| 주변 온도           | -20 ... 150 °C              |
| 제품 중량           | 39.3 g                      |
| 공압 연결구, 포트 1    | G3/4                        |
| 공압 연결구, 포트 2    | G1/2                        |
| 재질 사항           | RoHS 에 승인                   |