

매니폴드 서브 베이스  
VABV-S1-1HSB-N38  
제품 번호: 8030651

FESTO



데이터 시트

| 특징               | 값                                      |
|------------------|----------------------------------------|
| 설치 폭             | 44 mm                                  |
| 배기 기능            | 스로틀 가능                                 |
| 표준 기반            | ISO 5599-1                             |
| 밸브 위치의 최대 수      | 1                                      |
| 작동 압력            | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| 진공 적합성           | 예                                      |
| 작동 매체            | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기        |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항 | 윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)                  |
| 내식성 등급 CRC       | 0 - 부식 스트레스 없음                         |
| LABS 적합성         | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| 보관 온도            | -20 °C...60 °C                         |
| 매체 온도            | -10 °C...50 °C                         |
| 제어 매체            | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기        |
| 주변 온도            | -10 °C...50 °C                         |
| 제품 무게            | 490 g                                  |
| 공압 연결부 2         | 3/8 NPT                                |
| 공압 연결부 4         | 3/8 NPT                                |
| 소재 관련 참고 사항      | RoHS 준수                                |
| 연결판 소재           | 알루미늄 다이 캐스트                            |