


연결 케이블 NEBC-D12G4-KS-10-R3G4

Part Number: 8031122
단종 예정 제품

FESTO

단종 예정 제품. 2019년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
제품 중량	455 g
전기 연결 1	일자형 플러그, M12x1, 4-핀, D-코드, 선별 가능
전기 연결 2	직선형 플러그 커넥터, RJ45, 4핀
작동 전압 범위 DC	0 ... 50 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	1 A
서지 강도	0.8 kV
Ethernet 케이블 설명	Type: CAT 5
케이블 길이	10 m
케이블 특성	Basic
케이블의 테스트 조건	Festo 표준에 따른 굽힘 강도, 요청시 테스트 조건 제공
최소 케이블 휨 반경	52 mm
케이블 직경	6.4 mm
케이블 직경 공차	± 0,2 mm
케이블 구조	2x(2x0,14)
공칭 도선 단면적	0.14 mm ²
중단 단면	0.14 mm ²
보호 등급	IP20 IP67
유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도	-20 ... 80 °C
재질 사항	RoHS 에 승인
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
케이블 피복에 대한 재질 정보	TPE-U(PUR)
케이블 피복 색상	청색
크림프 콘넥터용 재질 정보	황동 니켈 및 금 도금