

표면 램프 SBAL-C6-A-NR

Part Number: 8031160
단종 예정 제품

FESTO

단종 예정 제품. 2024년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

특징	값
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응 EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
인증	RCM Mark
작동 거리	100 - 300 mm
조명 유형	패널 램프
발광 형태	적외선 LED 투명
파장	860 nm
전기 연결	12-핀 2x M12 플러그
트리거 레벨	레벨 10V ... UB
공칭 동작 전압 DC	24 V
허용 가능 전압 파동	+/- 10 %
잉여 리플	10 %
연속 작동 중 전류 소비량	90 mA
플래시 작동 중 전류 소비량	100 mA
직렬로 연결 가능한 최대 장치 수	4
극성 보호	모든 전기 연결용
연속 작동 중 주위 온도	0 ... 50 °C
플래시 작동 중 주위 온도	0 ... 50 °C
보관 온도	-20 ... 60 °C
보호 등급	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
제품 중량	60 g
마운팅 형태	도브테일 슬롯에 취부 액세서리 포함
하우징 소재	종단 저항, 내장됨
재질 사항	RoHS 에 승인