


서브-베이스  
**VMPA1-FB-AP-4-1-T1-RV**  
 Part Number: 8034549

FESTO



자료 시트

특징	값
폭	49 mm
길이	107.3 mm
격자 치수	10.5 mm
최대 밸브 연수	4
작동 압력 MPa	-0.09 ... 1 MPa
작동 압력	-0.9 ... 10 bar
파일럿 압력 MPa	0.3 ... 0.8 MPa
파일럿 압력	3 ... 8 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	190 g
재질 사항	RoHS 에 승인
연결 플레이트 소재	알루미늄 다이캐스트