


플라스틱 배관  
**PAN-R-28X2,5-SW**  
 Part Number: 8036208



자료 시트

특징	값
외부 직경	28 mm
유량에 사용하는 굽힘 반경	350 mm
내부 직경	23 mm
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.8 MPa
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 116 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.4 MPa
온도에 따른 작동압력	-0.95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 203 psi
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-30 ... 80 °C
길이에 따른 제품 중량	0.207 kg/m
공압 연결구	푸시인 커넥터 외부 직경 28 mm
색상	흑색
지주 경도	D 62 +/-3
재질 사항	RoHS 에 승인
튜브 소재	TPE-A