


서브-베이스  
**VMPA14-FB-AP-4-1-S1**  
 Part Number: 8043929

FESTO



자료 시트

| 특징              | 값                  |
|-----------------|--------------------|
| 폭               | 65.5 mm            |
| 길이              | 107.3 mm           |
| 격자 치수           | 14.8 mm<br>14.9 mm |
| 최대 밸브 연수        | 4                  |
| 작동 압력 MPa       | -0.09 ... 1 MPa    |
| 작동 압력           | -0.9 ... 10 bar    |
| 파일럿 압력 MPa      | 0.3 ... 0.8 MPa    |
| 파일럿 압력          | 3 ... 8 bar        |
| 부식 방지 등급 KBK    | 0 - 부식 응력 없음       |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L  |
| 주변 온도           | -5 ... 50 °C       |
| 제품 중량           | 250 g              |
| 공압 연결구, 포트 2    | M7<br>G1/8         |
| 공압 연결구, 포트 4    | M7<br>G1/8         |
| 재질 사항           | RoHS 에 승인          |
| 연결 플레이트 소재      | 알루미늄 다이캐스트         |