

고정형 차단기 VFFG-T-F6-18

Part Number: 8047359

FESTO

이 Type은 진공에 적합.



자료 시트

특징	값
밸브 기능	유량 조절 기능
마운팅 형태	흡이 있는
작동 압력 MPa	-0.09 ... 1 MPa
작동 압력	-0.9 ... 10 bar
주변 온도	-5 ... 60 °C
인증	c UL us - Recognized (OL)
사이즈	ø 5.8 mm 용
공칭 사이즈	1.8 mm
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	1.2 g
재질 사항	RoHS 에 승인