

플라스틱 배관 PUN-H-10X1,5-TBL


Part Number: 8048701

★ 핵심 제품군

식품 가공 산업용으로 인증 (위생 저항)

이 제품은 CN 및 PK 원터치 피팅과 맞지 않습니다.

FESTO



자료 시트

특징	값
외부 직경	10 mm
유량에 사용하는 굵힘 반경	52 mm
내부 직경	7 mm
최소 휨 반경	28 mm
사용 설명서	TPE-U Ether basiert
튜브 특성	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.6 MPa
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1 MPa
온도에 따른 작동압력	-0.95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 145 psi
작동 압력에 주의	Water: temperature-dependent operating pressure, see diagram, max. 0.3 MPa at 0 - 60°C
인증	TÜV
인증서 발행 부서	B 013277 0506 00
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
재료 발화점 실험	UL94 HB
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
클린룸 등급	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
식품 안전	추가 재료 정보 참조
주변 온도	-35 ... 60 °C
길이에 따른 제품 중량	0.0465 kg/m
공압 연결구	외부 직경 10 mm의 푸쉬인 커넥터용
색상	반투명 청색
지주 경도	D 52 +/-3
재질 사항	RoHS 에 승인
튜브 소재	TPE-U(PU)