


# 진공 발생기 OVEL

Part Number: 8049045

FESTO



## 자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
공칭 사이즈, 라발 노즐	0.45 ... 0.95 mm
조립 위치	어디든
배출기 특성	높은 흡착 유량 높은 진공도 표준
필터 등급	40 µm
수동 작동	누름
내장된 기능	이젝터 펄스, 전기 로터리 논 압력 센서 압력 트랜스미터 전기적 on-off 밸브 해지 개방 소음기
디자인 구조	T-형태
스위칭 부품 기능	N/C 또는 N/O 접촉, 전환 가능
밸브 기능	닫힘
Nominal operating pressure	0.4 MPa
공칭 작동 압력	4 bar
Nominal operating pressure (psi)	58 psi
작동 전압 범위 DC	21.6 ... 26.4 V
정격 사용 시간	100 %
스위칭 출력	PNP/NPN, 전환 가능
특성 코일 자료	24 V DC: 1 W
인증	c UL us - Listed (OL)
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일로트 매체 확인	윤활 작동 불가능
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	0 ... 50 °C
보호 등급	IP40
주변 온도	0 ... 50 °C
제품 중량	39 ... 100 g
Pressure measurement range	-0.1 ... 0.1 MPa
압력 측정 범위	-1 ... 1 bar
Pressure measurement range	-14.5 ... 14.5 psi
공압 연결구, 포트 1	공통 라인 외경 3mm 튜브용 외경 4mm 튜브용 외경 6mm 튜브용
연결 나사산 소재	POM
재질 사항	RoHS 에 승인

특징	값
씰 소재	NBR
리시버 노즐 소재	POM
필터 소재	POM
하우징 소재	PA-강화
나사 소재	강철
트랜스미터 노즐 소재	전조 알루미늄 합금