


Quick 커플링 소켓 NPHS-D6-P-BC9

Part Number: 8059274

FESTO



자료 시트

특징	값
공칭 사이즈	7 mm
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 10 bar
표준 공칭 유량	1,448 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일로트 매체 확인	윤활 작동 가능
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	95 g
공압 연결구, 포트 1	바브드 커넥터 내경 9mm용
재질 사항	RoHS 에 승인