


카메라 헤드 SBPB-R5B-U3-1E1A-C

Part Number: 8066468
단종 예정 제품

FESTO

단종 예정 제품. 2025년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

특징	값
센서 해상도	1600 x 1200 픽셀 (UXGA)
렌즈 부착물	C-Mount
비전 영역	선택한 렌즈에 좌우됨
폭	29 mm
높이	29 mm
길이	49 mm
마운팅 형태	마운팅 키트 포함
공칭 동작 전압 DC	5 V
전력 소모	1.3 ... 1.5 W
허용 가능 전압 파동	+/- 5 %
KC 마크	KC-EMV
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-20 ... 60 °C
상대 공기 습도	20 - 80 %
보호 등급	IP30
보호 등급에 관한 참고 사항	조립된 조건
주변 조건	외부 광원으로부터 차폐 최고 청정 가능 주변 공기 건조
주변 온도	0 ... 40 °C
제품 중량	52 g
노출 시간	20 µs ... 10,000 ms
이미지 속도 (프레임)	60 fps
센서 타입	흑백
작동 거리	선택한 렌즈에 좌우됨
USB 인터페이스, 기능	전원 공급 통신
USB 인터페이스, 연결 타입	플러그 소켓
USB 인터페이스, 연결 기술	USB 3.0 타입 B 마이크로
USB 인터페이스, 핀/와이어 개수	10
입력/출력 인터페이스, 기능	해당 기능 없음
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	아노다이징 알루미늄