



예시 표시

자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
작업 행정거리	250 ... 2,500 mm
사이즈	140
폭	467 mm
높이	235 mm
길이	With max. stroke length: 3232 mm With min. stroke length: 732 mm
조립 위치	수평
기어 유닛 형태	Right-angle servo gear unit
디자인 구조	전자기적 선형 모듈 With gear rack
가이드	Recirculating roller bearing guide
기어 유닛 비	5:1
작동 압력	6 bar
보관 온도	-10 ... 40 °C
보호 등급	IP20
주변 온도	10 ... 40 °C
최대 효율	96 %
재질 사항	RoHS 에 승인