


서브-베이스
VABS-P12-S-M5-P3
 Part Number: 8068637



자료 시트

특징	값
폭	25 mm
조립 위치	어디든
특수 특성	DIN EN 1797 인증 - 산소
최대 밸브 연수	1
작동 압력	0 ... 1.7 bar
표준 공칭 유량	>= 27 l/min
표준 공칭 유량 2-3	>= 28 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[5:3:1]에 따른 압축 공기 가스 주입 산소
작동 및 파일럿 매체 확인	유효 작동 불가능 최대 입자 크기 : 5 µm
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-20 ... 70 °C
매체 온도	-20 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 70 % 비-응결
보호 등급	IP00
보호 등급에 관한 참고 사항	조립된 조건
주변 온도	-20 ... 70 °C
제품 중량	55 g
마운팅 형태	관통 홀 포함
공압 연결구, 포트 1	M5
공압 연결구, 포트 2	M5
공압 연결 3S	M5
공압 연결구, 포트 3	M5
공압 연결구, 포트 5	M5
재질 사항	RoHS 에 승인
연결 플레이트 소재	아노다이징 알루미늄