


매니폴드 스트립
VABM-P6-15M-G18-M5-6
Part Number: 8083545

FESTO



자료 시트

특징	값
격자 치수	15 mm
디자인 구조	측면 연결 방향
최대 밸브 연수	6
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
최대 죄임 토크, 밸브 마운팅	0.6 Nm
제품 중량	210 g
공압 연결구, 포트 1	G1/8
공압 연결구, 포트 2	M5
재질 사항	RoHS 에 승인
매니폴드 소재	전조 알루미늄 합금