


기어 박스 EMGA-40-A-G5-40P

Part Number: 8085343

FESTO



자료 시트

특징	값
기어 유닛의 플랜지 사이즈	40 mm
모터 플랜지 사이즈	40 mm
비틀림 백래쉬	0.35 deg
기어 유니트 형태	직각 기어 유닛
기어 유니트 비	5:1
최대 입력 속도	18,000 1/min
기어 유니트의 작동 온도	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보호 등급	IP54
연속 출력 토크	7.5 Nm
기어 유니트의 관성 질량 모멘트	0.035 kgcm ²
최대 출력 토크	12 Nm
최대 효율	95 %
비틀림 저항	0.8 Nm/arcmin
제품 중량	500 g
기어 유닛 인터페이스, 출력 샤프트	40G 40P
재질 사항	RoHS 에 승인