



압력 레귤레이터 VRPA-LM-N14-T14

Part Number: 8086016

FESTO



자료 시트

특징	값
컨트롤러 기능	출력 압력 일정 이차 배기 포함 복귀 유로 포함
공압 연결구, 포트 1	1/4 NPT
공압 연결구, 포트 2	QS-1/4
마운팅 형태	나사산
표준 공칭 유량	110 l/min
주변 온도	0 ... 60 °C
하우징 소재	PBT
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
조립 위치	어디든
액츄에이터 형태	수동
Screw-in 볼트부 실링 타입	코팅
조절 부품	잠금 장치 포함 회전 손잡이
회전 능력	360° / 연속 회전 허용 불가
압력 게이지	압력 게이지 포함
압력 조절 범위 Mpa	0.1 ... 0.8 MPa
압력 조절 범위	1 ... 8 bar
압력 조절 범위 psi	14.5 ... 116 psi
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
클린룸 등급	ISO class 4
제품 중량	50 g
나사산 플러그 소재	다이어프램 밸브
재질 사항	RoHS 에 승인
나사 실 소재	PTFE
정적 실 소재	NBR