


콘넥터 블록
VABS-P4-20S-G38
 Part Number: 8087328



자료 시트

특징	값
폭	25 mm
조립 위치	어디든
특수 특성	DIN EN 1797 인증 - 산소
디자인 구조	측면 연결 방향
최대 밸브 연수	1
작동 압력	0 ... 6 bar
작동 매체	가스 주입 기체 산소
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 불가능 최대 입자 크기 10µm
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보관 온도	-40 ... 80 °C
매체 온도	5 ... 50 °C
주변 온도	5 ... 50 °C
제품 중량	97 g
마운팅 형태	관통 홀 포함
공압 연결구, 포트 1	G3/8
공압 연결구, 포트 2	G3/8
재질 사항	RoHS 에 승인
연결 플레이트 소재	아노다이징 알루미늄