

**더미 플러그**  
**NEAC-M-S-BD-R3SCPP**  
제품 번호: 8090740

FESTO



**데이터 시트**

특징	값
폭	34 mm
높이	22.4 mm
길이	69.2 mm
제품 무게	75.4 g
팩 크기	1
전기 연결부 1, 연결 기술	RJ45 및 SC-RJ용
전기 연결부 1, 고정 유형	Push-Pull
보호 등급	IP65 IP67
보호 등급 관련 참고 사항	조립 상태
주변 온도	-40 °C...70 °C
보관 온도	-40 °C...70 °C
LABS 적합성	VDMA24364-A1-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
하우징 색상	은색
하우징 소재	다이캐스트트 아연, 니켈도금됨
씰 소재	NBR
발화 테스터	UL94 V-0