


제동 저항

CACR-KL2-100-W1800

Part Number: 8091545

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	600
조립 위치	자유 대류 수평
Pulse energy, braking resistor at 380 V	10,800 Ws
Pulse energy, braking resistor at 780 V	10,800 Ws
20 도에서 정격 대비 35% 성능	1,800 W
정격 용량, 브레이크 저항	720 W
Rated output, braking resistor at 380 V	720 W
Rated output, braking resistor at 780 V	720 W
저항값	100 Ohm
인증	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보호 등급	IP65
주변 온도	0 ... 50 °C
제품 중량	3,400 g
마운팅 형태	관통 홀 포함 액세서리 포함 옵션
재질 사항	RoHS 에 승인