


# 주 필터

## CAMF-C6-F-C42-11A

Part Number: 8096894

FESTO



### 자료 시트

특징	값
회로 단락 보호	아니오
40°C에서 허용 가능 전류 부하	42 A
작동 전압 범위 AC	0 ... 520 V
라인 주파수	0 ... 60 Hz
절연 전압	2,650 V
치수 W x L x H	50 mm x 295 mm x 85 mm
인증	ENEC UL - Recognized (OL) c UL - Recognized (OL)
CE 심볼 (declaration of conformity 참조 )	EU-RoHS-RL 지침
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보관 온도	-25 ... 100 °C
보호 등급	IP20
주변 온도	-25 ... 100 °C
제품 중량	1,400 g
마운팅 형태	마운팅 플레이트, 볼트 체결
재질 사항	RoHS 에 승인
조립 위치	가급적이면 수평 부착 (부품들을 위쪽으로 디스플레이) 만약 밸브가 움직인다면, 반드시 밸브가 움직이는 방향의 오른쪽에 부착!
전기 연결 1, 기능	전원 공급
전기 연결 1, 연결 타입	단자대 띠
전기 연결 1, 연결 기술	볼트 체결 단자
전기 연결 1, 핀/와이어 수	3
전기 연결 1, 점유 핀/와이어	3
전기 연결 1, 도체 단면적	10 ... 16 mm <sup>2</sup>
전기 연결 2, 기능	전원 공급
전기 연결 2, 연결 타입	단자대 띠
전기 연결 2, 연결 기술	볼트 체결 단자
전기 연결 2, 핀/와이어 수	3
전기 연결 2, 점유 핀/와이어	3
전기 연결 2, 도체 단면적	10 ... 16 mm <sup>2</sup>