


서비스 유니트 MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-VC-AG-BAR-WPE-B

Part Number: 8098367

★ 핵심 제품군

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	6
시리즈	MS
조립 위치	수평 +/- 5
압력 게이지	압력 게이지 포함
작동 압력 MPa	0.1 ... 1 MPa
작동 압력	1 ... 10 bar
Standard flow rate exhaust 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	3,600 l/min
표준 공칭 유량	5,300 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	Compatibility with ester oil not guaranteed
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-5 ... 50 °C
매체 온도	5 ... 50 °C
주변 온도	5 ... 50 °C
제품 중량	1,250 g
마운팅 형태	라인 설치 마운팅 브라켓 포함 액세서리 포함 옵션
재질 사항	RoHS 에 승인