


# 서비스 유니트 MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-M-AG-BAR-WPE-B

Part Number: 8098373

★ 핵심 제품군

FESTO



## 자료 시트

| 특징  | 값   |
|---|---|
| 사이즈   | 4   |
| 시리즈   | MS  |
| 조립 위치   | 수평 +/- 5                                    |
| 압력 게이지  | 압력 게이지 포함                                   |
| 작동 압력 MPa   | 0.1 ... 1 MPa                               |
| 작동 압력   | 1 ... 10 bar                                |
| Standard flow rate exhaust 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 1,400 l/min                                 |
| 표준 공칭 유량  | 1,500 l/min                                 |
| 작동 매체   | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]               |
| 작동 및 파일럿 매체 확인  | Compatibility with ester oil not guaranteed |
| 부식 방지 등급 KBK  | 1 - 부식 응력 수준 낮음                             |
| PWIS conformity   | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| 보관 온도   | -5 ... 50 °C                                |
| 매체 온도   | -5 ... 50 °C                                |
| 주변 온도   | -5 ... 50 °C                                |
| 제품 중량   | 470 g                                       |
| 마운팅 형태  | 라인 설치<br>마운팅 브라켓 포함<br>액세서리 포함<br>옵션        |
| 재질 사항   | RoHS 에 승인                                   |