


마운팅 플레이트
VABS-B14-90-FF14
 Part Number: 8098888



자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
디자인 구조	90° 회전 연결부
작동 압력	1.5 ... 10 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보관 온도	-20 ... 60 °C
매체 온도	-20 ... 60 °C
주변 온도	-20 ... 60 °C
제품 중량	255.5 g
마운팅 형태	관통 홀 포함
공압 연결구, 포트 2	1/4" NAMUR 커넥션
공압 연결구, 포트 4	1/4" NAMUR 커넥션
재질 사항	RoHS 에 승인
연결 플레이트 소재	전조 알루미늄 합금